

マイナンバー対策に!

名前や住所・電話番号などの個人情報はもちろん、
ビジネスの機密資料・アイデアなど、漏洩防止・保護
されなければならない情報を視界制御機能(可視領域60°)で
情報漏洩を防ぎます。

タッチパネル対応  モバイル用・デスクトップ用

覗き見防止フィルター

【ルックノン-エヌエイト】


Looknon-N8

視界制御:左右60度・ブルーライトカット:28.2%

- モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトもカットします。
- タッチパネルに対応できます。
- 取付が簡単で、超薄型密着タイプなので装着したまま収納可能。
- デスクトップパソコンにも取付可能。
- 両面(ノングレア面・グレア面)とも表面として使用できます。

ブルーライトにも対応


ブルーライト カット率 28.2%	可視光線透過率 71.2%	紫外線カット 99%	静電気除去
外光反射カット 0.78% 外光反射率	視界制御 左右 60度 視野角	鉛筆硬度 4H	




【視界制御機能の原理】ブラインドルーバー構造の機能を応用しています。

視界制御
機密漏洩
防止機能

ブラインドルーバーの真正面から見ると支障なく画像が見えます。



ブラインドルーバーの角度により見え方が変わってきます。



ルックノンフィルターの構造はブラインドルーバーを完全にシャットアウトした状態の構造で、画面が見えなくなります。

サイズ・価格表・取付方法は裏面をご確認ください

覗き見防止フィルター

タッチパネル対応 **モバイル用・デスクトップ用**

Looknon-N8

【ルックノン・エヌエイト】

サイズ・価格表

画面サイズ (ヨコ×タテ)mm	ヨコ:タテ比率	品番	価格(税抜価格)
8.0Wインチ (176×116)	16:10	LNW-080N8	オープン価格
10.1Wインチ (223×125)	16:9	LNW-101N8	
10.8インチ (229×153)	3:2	LN-108N8	
10.1Wインチ (233×146)	16:10	LNW-102N8	
11.6Wインチ (256×144)	16:9	LNW-116N8	
12.1Wインチ (267×151)	16:9	LNW-121N8	
12.1Wインチ (261×163)	16:10	LNW-122N8	
12.3インチ (260×174)	3:2	LN-123N8	
12.5Wインチ (276×155)	16:9	LNW-125N8	
13.1Wインチ (290×163)	16:9	LNW-131N8	
13.3Wインチ (294×165)	16:9	LNW-133N8	
13.3Wインチ (287×179)	16:10	LNW-134N8	
13.5インチ (285×190)	3:2	LN-135N8	
14.0Wインチ (309×174)	16:9	LNW-140N8	
15.4Wインチ (331.5×207)	16:10	LNW-154N8	
15.6Wインチ (345×194.5)	16:9	LNW-156N8	
17.0Wインチ (369×230)	16:10	LNW-170N8	
17.3Wインチ (383×215)	16:9	LNW-173N8	
17.0インチ (338×271)	5:4	LN-170N8	
19.0インチ (376×301)	5:4	LN-190N8	
18.5Wインチ (410×231)	16:9	LNW-185N8	
19.0Wインチ (408×255)	16:10	LNW-190N8	
19.5Wインチ (434×237)	16:9	LNW-195N8	
20.0Wインチ (442×249)	16:9	LNW-200N8	
20.7Wインチ (459×259)	16:9	LNW-207N8	
21.5Wインチ (476×268)	16:9	LNW-215N8	
22.0Wインチ (473×296)	16:10	LNW-220N8	
23.0Wインチ (510×288)	16:9	LNW-230N8	
23.6Wインチ (522×294)	16:9	LNW-236N8	
23.8Wインチ (527×296)	16:9	LNW-238N8	
24.0Wインチ (532×299)	16:9	LNW-240N8	
24.0Wインチ (519×324)	16:10	LNW-241N8	
25.5Wインチ (553×311)	16:9	LNW-255N8	
25.5Wインチ (552×345)	16:10	LNW-256N8	
27.0Wインチ (597.5×336)	16:9	LNW-270N8	
28.0Wインチ (621×341)	16:9	LNW-280N8	
29.0Wインチ (672×283)	21:9	LNW-290N8	
30.0Wインチ (640×400)	16:10	LNW-300N8	
32.0Wインチ (698×394)	16:9	LNW-320N8	
34.0Wインチ (820×348)	21:9	LNW-340N8	




特注取付

●LN-N8のオプション取付内容

■四辺両面テープタイプ

オプションで四辺両面テープタイプもご用意できます。品番末尾に「T」をつけてください。
例) LN-170N8T




※左記に記載されていないサイズも製作可能です。お問い合わせください。
※本カタログの掲載内容は、予告なく変更する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
※タブレット用は別途お問い合わせください。
※赤外線(光学式)及び超音波方式は、動作いたしません。

取付方法

●きっちりと固定して取り付ける場合

■L型テープタイプ(LGAD-1)

L型テープを台紙から剥がしてフィルター裏面の四隅に貼り、フィルターが、たるまないように液晶画面に貼り付け、テープ面を上から押さえて粘着させてください。19インチ以上は、4辺に補強テープを貼付してください。




同梱包の3種類の取付方法からお選びいただけます。

●つけたり外しするする場合

■ツメ型ストッパータイプ(STU-1)


モニターベゼル部(枠)にフィルターを固定する場合はモニター上部にも3箇所ツメ型ストッパーを取り付けてください。
ツメ型ストッパーの粘着付部分がフィルターにからないようにご注意ください。



●フルフラット画面に装着する場合

■段差型ストッパータイプ(SFU-1)

粘着テープの剥離紙を剥がしてフィルターを押し入れるようにベゼル部分に貼ります。その際、ストッパーの粘着部分がフィルターにからないようにご注意ください。



取り付けは、フィルター本体と同梱しております取付説明書に沿って、正しくお取り扱いいただきますようお願いいたします。

お申し込み・お問い合わせは

製造・発売元



Since 1969
光興業株式会社

http://www.hikaric.com

カタログNo. AGA-002



光興業株式会社は
盲導犬の育成を
応援しています。