

マイナンバー対策に!

名前や住所・電話番号などの個人情報はもちろん、  
ビジネスの機密資料・アイデアなど、漏洩防止・保護  
されなければならない情報を視界制御機能(可視領域60°)で  
情報漏洩を防ぎます。

タッチパネル対応  モバイル用・デスクトップ用

覗き見防止フィルター

【ルックノン・エヌエイト】  
**Looknon-N8**

視界制御:左右60度・ブルーライトカット:28.2%

- モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトもカットします。
- タッチパネルに対応できます。
- 取付が簡単で、超薄型密着タイプなので装着したまま収納可能。
- デスクトップパソコンにも取付可能。
- 両面(ノングレア面・グレア面)とも表面として使用できます。

ブルーライトにも対応


ブルーライト カット率 <b>28.2%</b>	可視光線透過率 <b>71.2%</b>	紫外線カット <b>99%</b>	静電気除去 
外光反射カット <b>0.78%</b> 外光反射率	視界制御 左右 <b>60度</b> 視野角	鉛筆硬度 <b>4H</b>	




【視界制御機能の原理】ブラインドルーバー構造の機能を応用しています。

視界制御  
機密漏洩  
防止機能

ブラインドルーバーの真正面から見ると支障なく画像が見えます。



ブラインドルーバーの角度により見え方が変わってきます。



ルックノンフィルターの構造はブラインドルーバーを完全にシャットアウトした状態の構造で、画面が見えなくなります。

サイズ・価格表・取付方法は裏面をご確認ください

Since 1969  
光興業株式会社  
Hikari Kogyo Co., Ltd.

## 覗き見防止フィルター

タッチパネル対応  モバイル用・デスクトップ用

# Looknon-N8 【ルックノン・エヌエイト】

サイズ・価格表

画面サイズ (ヨコ×タテ)mm	ヨコ:タテ比率	品番	価格 (税抜価格)
8.0Wインチ (176×116)	16 : 10	LNW-080N8	オープン価格
10.1Wインチ (223×125)	16 : 9	LNW-101N8	
10.8インチ (229×153)	3 : 2	LN-108N8	
10.1Wインチ (233×146)	16 : 10	LNW-102N8	
11.6Wインチ (256×144)	16 : 9	LNW-116N8	
12.1Wインチ (267×151)	16 : 9	LNW-121N8	
12.1Wインチ (262×164)	16 : 10	LNW-122N8	
12.3インチ (260×174)	3 : 2	LN-123N8	
12.5Wインチ (276×155)	16 : 9	LNW-125N8	
13.1Wインチ (290×163)	16 : 9	LNW-131N8	
13.3Wインチ (294×165.5)	16 : 9	LNW-133N8	
13.3Wインチ (287×179)	16 : 10	LNW-134N8	
13.5インチ (285×190)	3 : 2	LN-135N8	
14.0Wインチ (309×174)	16 : 9	LNW-140N8	
15.4Wインチ (331.5×207)	16:10	LNW-154N8	
15.6Wインチ (345×194.5)	16 : 9	LNW-156N8	
17.0Wインチ (369×230)	16 : 10	LNW-170N8	
17.3Wインチ (383×215)	16 : 9	LNW-173N8	
17.0インチ (338×271)	5 : 4	LN-170N8	
19.0インチ (376×301)	5 : 4	LN-190N8	
18.5Wインチ (410×231)	16 : 9	LNW-185N8	
19.0Wインチ (408×255)	16 : 10	LNW-190N8	
19.5Wインチ (434×237)	16 : 9	LNW-195N8	
20.0Wインチ (442×249)	16 : 9	LNW-200N8	
20.7Wインチ (459×259)	16 : 9	LNW-207N8	
21.5Wインチ (476×268)	16 : 9	LNW-215N8	
22.0Wインチ (473×296)	16 : 10	LNW-220N8	
23.0Wインチ (510×288)	16 : 9	LNW-230N8	
23.6Wインチ (522×294)	16 : 9	LNW-236N8	
23.8Wインチ (527×296)	16 : 9	LNW-238N8	
24.0Wインチ (532×299)	16 : 9	LNW-240N8	
24.0Wインチ (519×324)	16 : 10	LNW-241N8	
24.5Wインチ (554×307)	16 : 9	LNW-245N8	
25.5Wインチ (553×311)	16 : 9	LNW-255N8	
25.5Wインチ (552×345)	16 : 10	LNW-256N8	
27.0Wインチ (597.5×336)	16 : 9	LNW-270N8	
28.0Wインチ (621×341)	16 : 9	LNW-280N8	
29.0Wインチ (672×283)	21 : 9	LNW-290N8	
30.0Wインチ (640×400)	16 : 10	LNW-300N8	
32.0Wインチ (698×394)	16 : 9	LNW-320N8	
34.0Wインチ (820×348)	21 : 9	LNW-340N8	




### 特注取付

●LN-N8のオプション取付内容

■四辺両面テープタイプ

オプションで四辺両面テープタイプもご用意できます。品番末尾に「T」をつけてください。  
例) LN-170N8T




※左記に記載されていないサイズも製作可能です。お問い合わせください。  
※本カタログの掲載内容は、予告なく変更する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。  
※タブレット用は別途お問い合わせください。  
※赤外線(光学式)及び超音波方式は、動作いたしません。

### 取付方法

●きっちり固定して取り付ける場合

■L型テープタイプ(LGAD-1)

L型テープを台紙から剥がしてフィルター裏面の四隅に貼り、フィルターが、たるまないように液晶画面に貼り付け、テープ面を上から押さえて粘着させてください。19インチ以上は、4辺に補強テープを貼付してください。




同梱包の3種類の取付方法からお選びいただけます。

●つけたり外したりする場合

■ツメ型ストッパータイプ(STU-1)


モニターベゼル部(枠)にフィルターを固定する場合はモニター上部にも3箇所ツメ型ストッパーを取り付けてください。  
ツメ型ストッパーの粘着部分がフィルターにかからないようにご注意ください。



●フルフラット画面に装着する場合

■段差型ストッパータイプ(SFU-1)

粘着テープの剥離紙を剥がしてフィルターを押さえるようにベゼル部分に貼ります。その際、ストッパーの粘着部分がフィルターにかからないようにご注意ください。



取り付けは、フィルター本体に同梱しております取付説明書に沿って、正しくお取り扱いください。よろしくお願いいたします。

お申し込み・お問い合わせは

製造・発売元



Since 1969  
**光興業株式会社**

<http://www.hikaric.com>

カタログNo. AGA-002



光興業株式会社は  
盲導犬の育成を  
応援しています。