

ブルーライトカット

パソコンのモニターから発せられる、人の目に有害なブルーライトから貴方を守りたい。ブルーライトを35%カットできるディスプレイフィルター。

主な特長

- 可視光線透過率 70%で目の疲労の原因となる、眩しさを抑えます。
- 目に有害な紫外線・ブルーライトをカットします。
- 画面への映り込みをAG加工によりカットします。
- 厚さ0.8mmの硬質ポリカーボネート樹脂で完全にカバー。
- デスクトップタイプのモニターにも対応可能です。




ブルーライト カット	可視光線 透過率	外光 反射率	厚み
35.1%	70%	1.2%	0.8mm

インチサイズ(mm)	品番	メーカー希望 小売価格(税別)
10.1W(223×125)	LEDW-101	4,100円
10.1W(233×146)	LEDW-102	4,300円
11.6W(256×144)	LEDW-116	4,500円
12.1W(267×151)	LEDW-121	4,800円
12.1W(262×164)	LEDW-122	4,800円
12.5W(276×155)	LEDW-125	4,800円
13.1W(290×163)	LEDW-131	4,800円
13.3W(294×165.5)	LEDW-133	4,800円
13.3W(287×179)	LEDW-134	5,200円
14.0W(309×174)	LEDW-140	5,600円
14.0W(301.5×188.5)	LEDW-141	6,600円
15.4W(331.5×207)	LEDW-154	6,600円
15.6W(345×194)	LEDW-156	6,600円
16.0W(345×215)	LEDW-161	6,600円
17.0W(369×230)	LEDW-170	7,200円
17.3W(383×215)	LEDW-173	7,900円
17.0(338×271)	LED-170	7,200円
19.0(375.5×300)	LED-190	8,200円
18.5W(410×231)	LEDW-185	7,900円
19.0W(408×255)	LEDW-190	7,900円
19.5W(432×239)	LEDW-194	8,900円
19.5W(434×237)	LEDW-195	8,900円
19.5W(418×262)	LEDW-196	8,900円
20.0W(442×249)	LEDW-200	8,900円
20.7W(459×259)	LEDW-207	10,200円
21.5W(476×268)	LEDW-215	10,200円
22.0W(473×296)	LEDW-220	10,200円
23.0W(510×288)	LEDW-230	11,200円
23.6W(522×294)	LEDW-236	11,200円
23.8W(527×296)	LEDW-238	12,200円
24.0W(532×299)	LEDW-240	12,200円
24.0W(519×324)	LEDW-241	14,900円
24.5W(554×307)	LEDW-245	14,900円
25.5W(553×311)	LEDW-255	14,900円
25.5W(552×345)	LEDW-256	14,900円
27.0W(597.5×336)	LEDW-270	20,800円
28.0W(621×341)	LEDW-280	20,800円
29.0W(672×283)	LEDW-290	20,800円
30.0W(640×400)	LEDW-300	29,700円
32.0W(698×394)	LEDW-320	30,600円

取付方法


■L型テープタイプの場合 (LGAD-1)

L型テープを台紙から剥がしてフィルター裏面の四隅に貼り、フィルターが、たるまないように液晶画面に貼り付け、テープ面を上から押さえて粘着させてください。19インチ以上は、補強テープ4辺に補強テープを貼付してください。




■ツメ型ストッパータイプの場合 (STV-1)

モニターベゼル部(枠)の粘着付部分がフィルターにからまないようにご注意ください。
フィルターを固定する場合はモニター上部にも3箇所ツメ型ストッパーを取り付けてください。



■段差型ストッパータイプの場合 (SFU-1)

粘着テープの剥離紙を剥がしてフィルターを押し入れるようにベゼル部分に貼ります。その際、ストッパーの粘着部分がフィルターにからまないようにご注意ください。



※取り付けは、フィルター本体に同梱しております取付説明書に沿って、正しくお取り扱ってくださいようお願いいたします。

返却
不要

商品サンプル 20cm×6.5cm を手にとって、ご確認いただけます。

光興業ホームページ 商品サンプルお申し込みフォーム ▶ <http://www.hikaric.com>

営業日時:月～金曜日(祝祭日・年末年始を除く) 9:00～17:00 ※webは24時間受け付けておりますが、営業時間によりご返事が遅れる場合がございますので予めご了承ください。

Since 1969
光興業株式会社
Hikari Kogyo Co., Ltd.

カタログNo.AGA-001