

梱包形態について

一般パッケージ

製品例：覗き見防止フィルター LNAV-102IPAD

STEP1

付属品・取付説明書を同梱し、OPP袋に入れます



STEP2

大口の場合、OPP袋に20枚入れ、梱包ケースにセットします



STEP3

梱包ケース(160枚入)の場合
サイズ：90 X 345 X 255 Hmm
重量：13.5Kg



SDGsパッケージ（梱包材を削減した簡易パッケージ）

製品例：13.3W用覗き見防止フィルター LNAV-133

STEP1

各オベレーターに配布できるように
1枚ずつ保護紙を巻き、OPP袋に
入れます



STEP2

10~20枚を緩衝厚紙で包みます



STEP3

エアークッションで梱包します



STEP4

付属品は1セットづつ袋詰めし、
10~20セットをPE袋に入れます



STEP5

梱包ケース(200枚入)の場合
サイズ：315 X 220 X 70 Hmm
重量：約18Kg



キittingパッケージA（保護紙巻き・保護シートなし）

製品例：13.3W用覗き見防止フィルター LNAV-133

STEP1

キitting作業がスムーズに
できる様に1枚ずつ保護紙を
巻きます



STEP2

10~20枚を緩衝厚紙で包みます



STEP3

エアークッションで梱包します



STEP4

付属品50~100セットをPE袋に
入れます



STEP5

梱包ケース(200枚入)の場合
サイズ：315 X 220 X 70 Hmm
重量：約17Kg



キittingパッケージB（保護シート付）

製品例：13.3W用覗き見防止フィルター LNAV-133

STEP1

両面保護シート付き50枚を
厚紙ではさみ、OPP袋に詰めます



STEP2

梱包ケースに20枚X4セットを
重ね積みします



STEP3

梱包ケース(200枚入)の場合
サイズ：390 X 345 X 255 Hmm
重量：約6.4Kg

