

製品仕様

| ZE-102-10 | |
|---|----------------|
| Windows/chrome10インチ 219×137mm | 定価 ¥10,000 |
| ※青色剥離フィルム付 | 可視光線透過率 90% |
| ※本品は透明保護フィルム | ブルーライトカット率 30% |
|  | ヘイズ 18% |
| | 硬度 3H |
| | 厚さ 0.15mm |
| | 基材 PET |
| | 目的 保護フィルム |
| 10枚入りパック(スリット付セパレーター) | 抗菌 |
| 付属品：ヘラ | ブルーライトカット |
| | 反射防止 |

| ZE-IPAD102-20 | |
|---|----------------|
| Windows/chrome10インチ 219×137mm | 定価 ¥19,500 |
| ※青色剥離フィルム付 | 可視光線透過率 90% |
| ※本品は透明保護フィルム | ブルーライトカット率 30% |
|  | ヘイズ 18% |
| | 硬度 3H |
| | 厚さ 0.15mm |
| | 基材 PET |
| | 目的 保護フィルム |
| 20枚入りパック(スリット付セパレーター) | 抗菌 |
| 付属品：ヘラ | ブルーライトカット |
| | 反射防止 |

| ZE-IPAD102-30 | |
|---|----------------|
| Windows/chrome10インチ 219×137mm | 定価 ¥28,500 |
| ※青色剥離フィルム付 | 可視光線透過率 90% |
| ※本品は透明保護フィルム | ブルーライトカット率 30% |
|  | ヘイズ 18% |
| | 硬度 3H |
| | 厚さ 0.15mm |
| | 基材 PET |
| | 目的 保護フィルム |
| 30枚入りパック(スリット付セパレーター) | 抗菌 |
| 付属品：ヘラ | ブルーライトカット |
| | 反射防止 |

| ZE-IPAD102-40 | |
|---|----------------|
| Windows/chrome10インチ 219×137mm | 定価 ¥37,000 |
| ※青色剥離フィルム付 | 可視光線透過率 90% |
| ※本品は透明保護フィルム | ブルーライトカット率 30% |
|  | ヘイズ 18% |
| | 硬度 3H |
| | 厚さ 0.15mm |
| | 基材 PET |
| | 目的 保護フィルム |
| 40枚入りパック(スリット付セパレーター) | 抗菌 |
| 付属品：ヘラ | ブルーライトカット |
| | 反射防止 |

| ZE-IPAD102-50 | |
|---|----------------|
| Windows/chrome10インチ 219×137mm | 定価 ¥45,000 |
| ※青色剥離フィルム付 | 可視光線透過率 90% |
| ※本品は透明保護フィルム | ブルーライトカット率 30% |
|  | ヘイズ 18% |
| | 硬度 3H |
| | 厚さ 0.15mm |
| | 基材 PET |
| | 目的 保護フィルム |
| 50枚入りパック(スリット付セパレーター) | 抗菌 |
| 付属品：ヘラ | ブルーライトカット |
| | 反射防止 |